



## Krátka vrtacia hlavička Tvar A, SK 50, Rozsah upínania: 2,5-16mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	301500 2,5-16
GTIN	4045197307651
Trieda položky	37D

### Popis

**Prevedenie:**

Pre chod doprava/dola.

Brunované.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 6-hranného skrutkovača s priečnou rukoväťou.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308600 – 308806. upínací kľúč pre ŤČ č. 308820 – 308835.

### Technický opis

Rozsah upínania	2,5 - 16 mm
Náhradný upínací kľúč č. 627425	SW6
Dĺžka výčnelku Rozmer A	106,5 mm
Vonkajší Ø D	56 mm
Upínač	SK 50
Norma upínača	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 18000 min <sup>-1</sup>
maximálny krútiaci moment pre skrutkové spoje $M_{d\ max}$	≤ 14 Nm
Druh produktu	Krátka vrtacia hlavička

## Príslušenstvo

Ťažné čapyutesnený, typ A Vhodné pre strmé kužele 50	308610 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308620 50
Ťažné čapyTvar B Vhodné pre strmé kužele 50	308640 50
Ťažný čap 45°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308760 50
Ťažné čapyutesnený, typ B Vhodné pre strmé kužele 50	308650 50
Špeciálny ťažný čap bez vnútorného závituuutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308720 50
Ťažné čapyutesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308660 50
Ťažný čap 90°utesnený Vhodné pre strmé kužele 50	308790 50
Ťažné čapyTvar A Vhodné pre strmé kužele 50	308600 50
Špeciálny ťažný čap s vnútorným závitom Vhodné pre strmé kužele 50	308740 50