

Garant**držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 12/2mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 273750 12/2 |
| GTIN | 4045197484406 |
| Trieda položky | 21W |

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický opis

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Šírka zápichu w | 2 mm |
| Hĺbka vpichu t_{\max} | 6 mm |
| Skrutka | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) |
| Dĺžka hlavy L_1 | 30 mm |
| Funkčná šírka L_4 | 12 mm |
| Celková dĺžka L | 150 mm |
| Šírka stopky b | 12 mm |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútorne chladenie | nie |
| možné axiálne zapichovanie | áno |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Upevňovacia skrutka Typ 4 | 279815 4 |
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |