


**Garant****Špirálový vrták so stupňovitým hrotom HSS-E INOX, bez povlaku, Ø DC h8: 3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG4008 3
GTIN	4067263843993
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:****Ako č. 114008.**

Fazety sú nitrídané. Obzvlášť stabilné a odolné vďaka **zosilnenému priemeru jadra**. Profilovo brúsené, s vysokou sústrednosťou. Presné brúsenie špičiek. Stopka **dodatočne s 3 upínacími plochami** na použitie v 3-čelustovom skľučovadle.

- **Ideálne na vytváranie presných otvorov do plechu, rúr a profilov.**
- **Bezpečné vrtanie bez centrovania alebo stredenia – aj na zakrivených plochách – vďaka inovatívnemu bodovému brúseniu.**
- **Vrtanie pod uhlom je možné bez problémov po preniknutí prvej fázy vrtacieho hrotu do materiálu.**
- **Vrtanie s podstatne menšou námahou ako s bežnými vrtákmi DIN338 HSS – až do priemeru 13 mm priamo v akumulátorovej vrtáčke.**
- **Stabilné a bezpečné pozitívne zaistenie v 3-čelustovom skľučovadle.**
- **Univerzálne použitie v širokej škále materiálov vrátane plastu, dreva a akrylátu bez toho, aby sa roztrhli alebo rozštiepili.**
- **Vrták sa nezadrháva ani nezasekáva – dokonca ani pri tenkostenných materiáloch.**
- **Výstup z otvoru bez hrán.**
- **Ideálne na vrtanie čapov a nitov.**

So špeciálnou geometriou rezných hrán aj pre použitie v nehrdzavejúcich oceliach.

**Odporúčanie:****Maximálna hĺbka vrtania:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

**Upozornenie:**Vrták s valcovou stopkou, **bez upínacej plochy.****Technický opis**

Tolerancia menovitého $\varnothing$	h8
Stopka	Valcová stopka
Počet rezných hrán Z	2
Celková dĺžka L	61 mm
Menovité $-\varnothing D_c$	3 mm
odporúčaná maximálna hĺbka vrtania $l_2$	28,5 mm
Posuv f v oceli $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm/ot,
Norma	DIN 338
$\varnothing$ stopky $D_s$	3 mm
Uhol špičky	118 Stupeň
Obsah	20
Dĺžka napínacích drážok $L_c$	33 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS E
Typ	INOX
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Špirálový vrták

**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	$V_c$	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	70	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	70	N
Hliník $> 10 \% \text{ si}$	podmienene vhodný	50	N
Oceľ $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	35	P

Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	32	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	25	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	14	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	M
GG(G)	vhodný	30	K
CuZn	vhodný	50	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		

## Príslušenstvo

Špirálový vrták so stupňovitým hrotom HSS-EINOX Ø DC  
h8 3

114008 3