


Garant**Upichovacia doštička Dokončovanie, CU7025, Šírka zápichu w: 5mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273720 5
GTIN	4045197579096
Trieda položky	21J

Technický opis

Tolerancia Šírka zápichu w	$\pm 0,04$ mm
Šírka zápichu w	5 mm
Posuv f	0,07 - 0,25 mm/ot,
Hĺbka rezu a_p	0,7 - 2,6 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Povrchová úprava	bez povlaku
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	CU7025
Uhlový Polomer r	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna

Druh produktu

Otočná rezná platnička
na sústruženie zápichov**Údaje o užívateľovi**

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	210	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	170	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	140	P
kontinuálne	vhodný		
suché	vhodný		