

**Garant****Upichovacia doštička stredné opracovanie, CU7025, Šírka zápichu w: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273730 4
GTIN	4045197579225
Trieda položky	21J

**Technický opis**

Tolerancia Šírka zápichu w	±0,04 mm
Šírka zápichu w	4 mm
Posuv f	0,1 - 0,26 mm/ot,
Hĺbka rezu a <sub>p</sub>	0,9 - 2,2 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	Cermet
Povrchová úprava	bez povlaku
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	kontinuálne
Typ	CU7025
Uhlový Polomer r	0,4 mm
Počet výmien/rezných hrán	2
Profil otočnej reznej platničky	neutrálna

Druh produktu

Otočná rezná platnička  
na sústruženie zápichov**Údaje o užívatel'ovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	210	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	170	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	140	P
kontinuálne	vhodný		
suché	vhodný		