

**Garant****držák na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 16/2mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273756 16/2
GTIN	4045197484970
Trieda položky	21W

## Popis

### Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

### Upozornenie:

Od šírky vpichu 6 mm prichádza pri  $t_{\max}$  ( $5 \times$  šírka vpichu) druhá rezná hrana do kontaktu s obrobkom. To môže viesť k tvorbe rýh. Spoľahlivo bez rýh až do  $t = 24,5\text{ mm}$ .

## Technický opis

Hĺbka vpichu $t_{\max}$	10 mm
Dĺžka hlavy $L_1$	30 mm
Skrutka	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Šírka zápichu w	2 mm
Funkčná šírka $L_4$	16 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Šírka stopky b	16 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno

Druh produktu

Sústružnícky držiak

**Príslušenstvo**

Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním  
skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50

659874 50

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659906 1600

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25

674248 TX25

Upevňovacia skrutka Typ 5

279815 5

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600

659957 1600