

**CCMW 060204, BUX220, Prevedenie rezných hrán: M****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 265752 M |
| GTIN | 4045197818034 |
| Trieda položky | 22I |

Popis**Prevedenie:**

- **Jednorazové prevedenie.**
- **S jednou reznou hranou.**

Upozornenie:

Ďalšie tvary vymeniteľných doštičiek, veľkosti a rohové rádiusy je možné dodať na vyžiadanie.

Technický opis

| | |
|--|------------------|
| Hĺbka rezu a_p | 0,1 - 0,5 mm |
| Typ | BUX220 |
| Uhlový Polomer | 0,4 mm |
| Posuv f | 0,1 - 0,2 mm/ot, |
| Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie | 80 - 200 m/min |
| Podmienka rezu | kontinuálne |
| Prevedenie rezných hrán | M |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Priradenie vyhladenia/vyhrubenia | Dokoncovanie |
| Rezný materiál | CBN |
| Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | CCMW 060204 |
| Počet výmien/rezných hrán | 1 |
| Atribút Názov produktu | BUX220 |
| Druh produktu | Otočné rezné platničky na sústruženie |