

**HOLEX****VBMW 160404, BUX220, Prevedenie rezných hrán: M****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	265778 M
GTIN	4045197818164
Trieda položky	22I

**Popis****Prevedenie:**

- **Jednorazové prevedenie.**
- **S jednou reznou hranou.**

**Upozornenie:**

Ďalšie tvary vymeniteľných doštičiek, veľkosti a rohové rádiusy je možné dodať na vyžiadanie.

**Technický opis**

Podmienka rezu	kontinuálne
Prevedenie rezných hrán	M
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 200 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,2 mm/ot,
Typ	BUX220
Hĺbka rezu $a_p$	0,1 - 0,5 mm
Uhlový Polomer	0,4 mm

Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	CBN
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VBMW 160404
Počet výmien/rezných hrán	1
Atribút Názov produktu	BUX220
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie