

**Garant****„5 v 1“ sústružnícke a vrtacie nástroje 2,25×D, pravé, Ø DC: 26mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268467 26
GTIN	4045197470188
Trieda položky	21X

## Popis

**Prevedenie:**

S vnútorným chladením.

Valcová stopka s **nákrúžkom**.**Použitie:**

Čelné a pozdĺžne sústruženie, vrtanie, vnútorné pozdĺžne sústruženie, zahlbovanie.

**Upozornenie:**· **Zvoľte čo najväčšie možné zaoblené hrany.**· **Pri vrtaní vždy pracujte s vnútorným chladením (minimálne 5 bar).****Sústružnícky a vrtací nástroj používajte v stavebnej oceli a nehrdzavejúcich oceliach dávajúcich dlhé triesky iba do 1,5×D.**

## Technický opis

Menovitý-Ø D	26 mm
Otočná rezná platnička č. 268472-268496	WCHX 1305..
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Ø otvoru tolerancia D	0/+0,33 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 36
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	60 mm
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	58,5 mm
Ø d <sub>2</sub>	40 mm

Dĺžka previsu L <sub>A</sub>	73 mm
Séria	„5 v 1“
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia tyč

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 36	269028 36
Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25