

Garant**TCMT 16T308, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260958 HB7120-1
GTIN	4045197818737
Trieda položky	21G

Technický opis

Uhlový Polomer	0,8 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Hlavné použitie	M
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Lamač triesok	VS
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T308
Počet výmien/rezných hrán	3

Druh produktu

Otočné rezné platničky na sústruženie