

**Garant****TC.T 16T304, Typ: HB7120-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260986 HB7120-1
GTIN	4045197818768
Trieda položky	21G

## Technický opis

Podmienka rezu	kontinuálne
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač triesok	VM
Uhlový Polomer	0,4 mm
Typ	HB7120-1
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	TCMT 16T304
Počet výmien/rezných hrán	3

Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie