

**Garant****VC.T 110302, Typ: HB7120-1**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261364 HB7120-1
GTIN	4045197818867
Trieda položky	21G

## Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Typ	HB7120-1
Lamač triesok	VS
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hĺbka rezu $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110302

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie