

Garant**VC.T 110304, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261366 HB7120-1
GTIN	4045197818874
Trieda položky	21G

Technický opis

Hlavné použitie	M
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	90 - 290 m/min
Podmienka rezu	kontinuálne
Lamač triesok	VS
Typ	HB7120-1
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Uhlový Polomer	0,4 mm
Hĺbka rezu a_p	0,2 - 1,5 mm
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110304

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie