

Garant**VC.T 110304, Typ: HB7120-1**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261454 HB7120-1
GTIN	4045197818911
Trieda položky	21G

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Lamač triesok	VM
Typ	HB7120-1
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,4 mm
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	VCMT 110304

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie