

Garant**Vyvrtávací tyč na sústruženie zápichov, pravé, Ø stopky DS / šírka zapichnutia w: 16/2mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273790 16/2
GTIN	4045197525017
Trieda položky	21W

Popis**Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele (> 1 300 N/mm²). V spojení s konvexným upínaním vymeniteľnej doštičky je dosiahnutá najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita.

Technický opis

t _{max} Vnútorne spracovanie	6 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	23 mm
Odsadenie stredu L ₃	14,5 mm
Šírka zápichu w	2 mm
Skrutka	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Celková dĺžka L	180 mm
Dĺžka výčnelku L ₁ zapustený držiak	30 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Vyvrtávací tyč

Príslušenstvo

Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Upevňovacia skrutka Typ 9	279815 9
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600