

**Garant****držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 20/3Lmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	273761 20/3L
GTIN	4045197643834
Trieda položky	21W

**Popis****Prevedenie:**

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ( $> 1\,300\text{ N/mm}^2$ ). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita. 12,5×w (**hlbka upichovania do 37,5 mm**)

**Upozornenie:**

Maximálny  $\varnothing$  = obmedzený  $\varnothing$  obrobku z dôvodu konštrukcie.

Od hĺbky drážky 19,5 mm (do šírky drážky 3 mm) alebo od hĺbky drážky 24,5 mm (od šírky drážky 4 mm) prichádza do kontaktu s obrobkom druhá rezná hrana. To môže viesť k tvoreniu rýh.

V prípade potreby použite jednosečné drážkovacie doštičky č. 273656 – 273670.

**Technický opis**

Dĺžka hlavy $L_1$	54 mm
Funkčná šírka $L_4$	21,5 mm
Šírka zápichu w	3 mm
Hĺbka vpichu $t_{\max}$	37,5 mm
Skrutka	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Celková dĺžka L	150 mm
Maximálny $\varnothing$	75 mm
Šírka stopky b	20 mm
Druh použitia	ľavé

Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Čepel' 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Upevňovacia skrutka Typ 6	279815 6
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600