

Garant**držiak na upichovací nôž, ľavé, Šírka stopky / zápichu w: 25/3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273761 25/3
GTIN	4045197485229
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita. 10xw

Upozornenie:

Maximálny \varnothing = obmedzený \varnothing obrobku z dôvodu konštrukcie.

Od hĺbky drážky 19,5 mm (do šírky drážky 3 mm) alebo od hĺbky drážky 24,5 mm (od šírky drážky 4 mm) prichádza do kontaktu s obrobkom druhá rezná hrana. To môže viesť k tvoreniu rýh.

V prípade potreby použite jednosečné drážkovacie doštičky č. 273656 – 273670.

Technický opis

Šírka zápichu w	3 mm
Hĺbka vpichu t_{\max}	30 mm
Skrutka	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Dĺžka hlavy L_1	46 mm
Funkčná šírka L_4	26,5 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Maximálny \varnothing	60 mm
Šírka stopky b	25 mm
Druh použitia	ľavé

Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659906 1600
Upevňovacia skrutka Typ 6	279815 6
Čepeľ 8 mm, s magnetomso 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov Celková dĺžka 50	659874 50
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 1600	659957 1600