

Garant**držiak na upichovací nôž, pravé, Šírka stopky / zápichu w: 12/3mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	273760 12/3
GTIN	4045197485151
Trieda položky	21W

Popis

Prevedenie:

Vyrobené z vysokopevnostnej nástrojovej ocele ($> 1\,300\text{ N/mm}^2$). V spojení s konvexným upínaním doštičky sa dosahuje najvyššia odolnosť voči axiálnym a radiálnym rezným silám, a tým sa výrazne zvyšuje kvalita povrchu a produktivita. 6,5xw

Upozornenie:

Maximálny \varnothing = obmedzený \varnothing obrobku z dôvodu konštrukcie.

Od hĺbky drážky 19,5 mm (do šírky drážky 3 mm) alebo od hĺbky drážky 24,5 mm (od šírky drážky 4 mm) prichádza do kontaktu s obrobkom druhá rezná hrana. To môže viesť k tvoreniu rýh.

V prípade potreby použite jednosečné drážkovacie doštičky č. 273656 – 273670.

Technický opis

Hĺbka vpichu t_{\max}	20 mm
Šírka zápichu w	3 mm
Dĺžka hlavy L_1	35 mm
Skrutka	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Funkčná šírka L_4	12 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Maximálny \varnothing	40 mm
Šírka stopky b	12 mm
Druh použitia	pravé

Vnútorne chladenie	nie
možné axiálne zapichovanie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Upevňovacia skrutka Typ 4	279815 4
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500