

**Garant****Fréza na T-drážky, stopka Weldon, Ø D / Zeff: 21/1mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	218300 21/1
GTIN	4045197608062
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Stopková fréza s upínacou plochou a vnútorným chladením. Značné zúženie v pracovnej oblasti na vstup do najužších štrbín. Povrchová úprava zabraňujúca korózii.

**Použitie:**

Na frézovanie škár a drážok podľa DIN 650.

**Upozornenie:**

Pracovať prednostne s vnútorným chladením, aby sa zabezpečil optimálny odvod triesok. Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 1,2** s cepelou c. **674252 vel. 8IP**.

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	SP.T 060304
Dĺžka výčnelku $L_1$	26 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219840 (8IP; 1,2 Nm)
efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$	1
Ø stopky $D_s$ h6	16 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	76 mm
Ø goliera $d_1$	11 mm
Ø rezných hrán $D_c$	21 mm
Výška drážky $a_p$	9 mm

Rohový uhol úkosu	90 Stupeň
Počet otočných rezných platničiek	2
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Drážkovacia fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219840
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 1,2	211750 1,2