


**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, M: M3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1270 M3
GTIN	4067263090502
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****Ako č. 131265.****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závit. **ISO 2 6H**

HSS-E**Technický opis**

Obsah	10
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Stúpanie závitov	0,5 mm
Rezný materiál	HSS E
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Hĺbka závit	6 mm
Norma	DIN 371

Ø stopky D _s	3,5 mm
Celková dĺžka L	56 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Veľkosť závitu	M3
Ø závit	3 mm
Druh závit	M
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	CleverTap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		

mokré maximum

vhodný

PríslušenstvoHOLEX Clever Tap strojový závitník Typ B DIN 371/376 M
M3

131265 M3