


**Garant****Strojný závitník Tvar B, vaporizovaný, M: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2150 M12
GTIN	4067263086079
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:****Ako č. 132150.**

Mimoriadne stabilný tvar.

**Vodiaca časť s mazacími drážkami, ale bez trieskových drážok. Nábeh tvar B so silným lámačom triesok.****Výhoda:****Optimálne samonavádzanie a žiadne dodatočné rezanie pri spätnom chode.****Technický opis**

Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Ø závitů	12 mm
Veľkosť závitů	M12
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 376
Stúpanie závitů	1,75 mm
Hĺbka závitů	36 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm

Obsah	10
Ø otvoru pod závit	10,2 mm
Druh závitů	M
Počet rezných hran Z	3
Rezný materiál	HSS E
Celková délka L	110 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		

mokr  maximum

podmienenene vhodn 

---

## Pr slu enstvo

Strojn  z vitn kTvar B M M12

132150 M12