

Garant**WCHX 10T304, Typ: UNI**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	268492 UNI
GTIN	4045197470928
Trieda položky	21K

Popis

Vhodné pre:
Vrtací nástroj č. 268463 – 268468, veľkosť 20.

Technický opis

Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	UNI
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	65 - 200 m/min
Typ	UNI
Typ	HB7130
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WCHX 10T304
Počet výmien/rezných hrán	3
vhodné pre \varnothing nástroja D_c	20 mm
Druh produktu	Vymeniteľná britová platnička na sústruženie

