


**Garant****Strojný závitník Tvar B, vaporizovaný, M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2150 M10
GTIN	4067263086062
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:****Ako č. 132150.**

Mimoriadne stabilný tvar.

**Vodiaca časť s mazacími drážkami**, ale bez trieskových drážok. **Nábeh tvar B so silným lámačom triesok.****Výhoda:****Optimálne samonavádzanie a žiadne dodatočné rezanie** pri spätnom chode.**Technický opis**

Druh závit	M
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Hĺbka závit	30 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Veľkosť závit	M10
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Ø závit	10 mm
Počet rezných hrán Z	3

Obsah	10
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Norma	DIN 371
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	1,5 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		

mokr  maximum

podmienene vhodn 

---

## Pr slu enstvo

Strojn  z vitn kTvar B M M10

132150 M10