

HOLEX**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, M: M5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5255 M5
GTIN	4067263090618
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****Ako č. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre oceľové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závit.

Technický opis

Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Ø závit	5 mm
Norma	DIN 371
Veľkosť závit	M5
Hĺbka závit	12,5 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H

Počet napínacích drážok	3
Druh závitu	M
Obsah	10
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Stúpanie závitov	0,8 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitov	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	CleverTap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

Príslušenstvo

HOLEX Clever Tap strojový závitník M M5

135255 M5