

**HOLEX****HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5255 M8
GTIN	4067263090632
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:****Ako č. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre oceľové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závit.

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Norma	DIN 371
Celková dĺžka L	90 mm
Veľkosť závit	M8
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Počet napínacích drážok	3
Obsah	10
Hĺbka závit	20 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm

Rezný materiál	HSS E
Druh závitů	M
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Stúpanie závitov	1,25 mm
Ø závitů	8 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	CleverTap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o uživateli

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

---

## Príslušenstvo

HOLEX Clever Tap strojový závitník M M8

135255 M8