

**HOLEX****HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, M: M3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5255 M3
GTIN	4067263086093
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:****Ako č. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre oceľové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závit.

**Technický opis**

Norma	DIN 371
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø stopky D <sub>s</sub>	3,5 mm
Ø otvoru pod závit	2,5 mm
Ø závit	3 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Druh závit	M
Stúpanie závitov	0,5 mm
Obsah	10

Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závitú	7,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Veľkosť závitú	M3
Celková dĺžka L	56 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	CleverTap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

---

## Príslušenstvo

HOLEX Clever Tap strojový závitník M M3

135255 M3