

**HOLEX****HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, M: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5255 M12
GTIN	4067263090656
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:****Ako č. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre oceľové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závit.

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	12 mm
Obsah	10
Celková dĺžka L	110 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø otvoru pod závit	10,2 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M12
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3

Ø stopky D <sub>s</sub>	9 mm
Stúpanie závitov	1,75 mm
Norma	DIN 376
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Hĺbka závitú	30 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	CleverTap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátko rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		

---

## Príslušenstvo

HOLEX Clever Tap strojový závitník M M12

135255 M12