


Garant**Strojný závitník, vaporizovaný, M: M12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5450 M12
GTIN	4067263090731
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****Ako č. 135450.**Mimoriadne stabilný tvar. **HSS-E****Technický opis**

Ø otvoru pod závit	10,2 mm
Obsah	10
Celková dĺžka L	110 mm
Stúpanie závitov	1,75 mm
Ø stopky D _s	9 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	12 mm
Hĺbka závit	24 mm
Počet napínacích drážok	3
Tolerančná trieda	ISO 2 6H

Druh závitů	M
Norma	DIN 376
Velikost závitů	M12
Rezný materiál	HSS E
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Strojný závitník M M12

135450 M12