

**Garant**

tepelný upínací trň s čelnými chladiacimi otvormi, HSK-A 63 ultrakrátky, Ø upnutia D1: 25mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308165 25
GTIN	4045197468703
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

OdØ upnutia D<sub>1</sub> 6 mm so závitovými otvormi pre vyvažovacie skrutky.

- **Vysokoteplotná oceľ.**
- **vel. 3 – 5 pre karbid, od vel. 6 pre HSS a HM.**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**

**GARANT:** Upravené funkčné plochy HSK. **Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).**

**Ultrakrátka:** Pre väčšiu stabilitu a odolnosť proti vibráciám. Vďaka tomu dlhšia životnosť nástrojov a vysoká kvalita povrchov. Nie je možné nastavenie dĺžky.

S **otvormi v chladiacom kanáli** a uzatvárateľnými závitmi.

**Použitie:**

- **Na upínanie fréz a vrtákov s valcovou stopkou v tolerancii h6.**
- **Vhodné pre indukčné, kontaktné a horúcovzdušné zmršťovacie prístroje.**

**Rozsah balenia:**

V prípade puzdier s nastavením dĺžky vrátane skrutky na nastavenie dĺžky (od Ø upnutia D<sub>1</sub> 6 mm).

**Zvláštne príslušenstvo:**

rúra na chladiaci prostriedok č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 – 302416, zmršťovacie prístroje č. 354210 – 354450, súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906 180.

**Technický opis**

Ø upnutia D <sub>1</sub>	25 mm
Ø D <sub>2</sub>	45 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	85 mm
Vonkajší Ø D	50 mm
otvor v chladiacom kanáli	Zamykateľné
Upínač	HSK-A 63 ultrakrátky
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	tepelný upínací trň

## Príslušenstvo

Zmršťovací prístroj Typ SU1	354210 SU1
Chladiaca jednotka Typ CU1	354215 CU1
Podstavná skriňa	354290
Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 22,1-32	354235 22,1-32
Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 22,1-32	354236 22,1-32
Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre Ø upnutie 20-32	354240 20-32