


Garant**Strojný závitník, vaporizovaný, M: M5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5450 M5
GTIN	4067263090694
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****Ako č. 135450.**Mimoriadne stabilný tvar. **HSS-E****Technický opis**

Stúpanie závitov	0,8 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Počet rezných hrán Z	3
Obsah	10
Celková dĺžka L	70 mm
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø závit	5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Veľkosť závit	M5
Ø stopky D _s	6 mm

Druh závitů	M
Norma	DIN 371
Počet napínacích drážek	3
Hĺbka závitů	10 mm
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		

Príslušenstvo

Strojný závitník M M5

135450 M5