


**Garant****Strojný závitník, vaporizovaný, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5450 M8
GTIN	4067263090717
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:****Ako č. 135450.**Mimoriadne stabilný tvar. **HSS-E****Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 371
Veľkosť závitu	M8
Ø závit	8 mm
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	1,25 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Počet rezných hrán Z	3
Obsah	10
Ø otvoru pod závit	6,8 mm

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Druh závit	M
Hĺbka závit	16 mm
Povrchová úprava	vaporizovaný
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	do 2×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		

## Príslušenstvo

Strojný závitník M M8

135450 M8