


**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, M: M16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1270 M16
GTIN	4067263090571
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:****Ako č. 131265.****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závit. **ISO 2 6H**

**HSS-E****Technický opis**

Norma	DIN 376
Ø závit	16 mm
Hĺbka závit	32 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Stúpanie závitov	2 mm
Obsah	10
Rezný materiál	HSS E
Druh závit	M

Počet rezných hrán Z	4
Veľkosť závit	M16
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Tolerančná trieda	<b>ISO 2 6H</b>
Počet napínacích drážok	4
Celková dĺžka L	110 mm
Ø otvoru pod závit	14 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	CleverTap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	P

Olej	vhodný
mokrý maximum	vhodný

---

## Príslušenstvo

HOLEX Clever Tap strojový závitník Typ B DIN 371/376 M M16	131265 M16
--	------------