

Garant**tepelný upínací trň, HSK-A 40, Ø upnutia D1: 4mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	307950 4
GTIN	4045197376848
Trieda položky	31A

Popis

Prevedenie:

- Ocel' odolná proti vysokej teplote.
- Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm.
- Vel. 3 – 5 pre karbid, od veľkosti 6 pre HSS a HM.
- Všetky stopky sú pretočené (hladký chod!).
- S otvorom na čip RFID/Balluff.

GARANT: – Upravené funkčné plochy HSK.

Použitie:

Na upínanie fréz a vrtákov s valcovou stopkou v tolerancii h6. Vhodné pre indukčné, kontaktné a horúcovzdušné zmršťovacie prístroje.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúra chladiacej kvapaliny č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 – 302416. Zmršťovacie zariadenia č. 354210 – 304755.

Technický opis

Dĺžka výčnelku Rozmer A	60 mm
Ø upnutia D ₁	4 mm
Ø D ₂	12 mm
Vonkajší Ø D	17 mm
Upínač	HSK-A 40
Norma upínača	ISO 12164-1

Norma upínača	DIN 69893
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	tepelný upínací trň

Príslušenstvo

Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre Ø upnutie 3-5	354240 3-5
Zmršťovací prístroj Typ SU1	354210 SU1
Chladiaca jednotka Typ CU1	354215 CU1
Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 3-5,9	354235 3-5,9
Podstavná skriňa	354290
Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 3-5,9	354236 3-5,9