


**HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1270 M10
GTIN	4067263090557
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****Ako č. 131265.****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závit. **ISO 2 6H**

HSS-E**Technický opis**

Celková dĺžka L	100 mm
Obsah	10
Veľkosť závit	M10
Norma	DIN 371
Počet napínacích drážok	4
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Ø závit	10 mm
Ø stopky D _s	10 mm

Počet rezných hrán Z	4
Druh závitů	M
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Stúpanie závitov	1,5 mm
Hĺbka závitů	20 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	CleverTap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	podmienenene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienenene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienenene vhodný	6	P

Olej	vhodný
mokrý maximum	vhodný

Príslušenstvo

HOLEX Clever Tap strojový závitník Typ B DIN 371/376 M
M10

131265 M10