

**HOLEX****HOLEX Clever Tap strojový závitník, bez povlaku, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG1270 M8
GTIN	4067263090540
Trieda položky	GGN

**Popis****Prevedenie:****Ako č. 131265.****S lámačom triesok.****HOLEX Clever Tap:**

Pevný závitník pre štandardné aplikácie. Vysoko kvalitný rezný materiál HSS-E a geometria pre ocelové materiály. Povrch: Bronzovo-temperovaný profil závit. **ISO 2 6H**

**HSS-E****Technický opis**

Obsah	10
Veľkosť závit	M8
Počet napínacích drážok	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Počet rezných hrán Z	3
Druh závit	M
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Tolerančná trieda	<b>ISO 2 6H</b>

Celková dĺžka L	90 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Ø závit	8 mm
Norma	DIN 371
Hĺbka závit	16 mm
Stúpanie závitov	1,25 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Séria	CleverTap
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník	podmienene vhodný	13	N
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	12	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	6	P
Olej	vhodný		

mokré maximum

vhodný

---

**Príslušenstvo**HOLEX Clever Tap strojový závitník Typ B DIN 371/376 M  
M8

131265 M8