



Rýchlovýmenný nožový držiak, Typ: AA



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	318000 AA
GTIN	4045197315687
Trieda položky	36A

Popis

Použitie:

Hlavu ocelového držiaka s čelne brúsenou základnou plochou položte a pripevnite na čo najrovnejšiu podperu. Na to musí byť najprv zodpovedajúco vnútorne vysústružený otvor strediacej podložky. Na vyrovnanie sa použije pevne upnutý držiak na vyvrtávacie tyče a vyvrtávacia tyč, ktoré sú vyrovnané šikmo k lícnej doske. Následne nastavte ručičku na nulový bod krycieho kotúča a pevne utiahnite upínaciu skrutku. Pre presné sústruženie alebo ťažké hrubovacie rezy je výhodné zaistiť pero 2 kolíkmi. Otvory sú k dispozícii.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 páky excentra pre č. 318000, 1 upínacieho kľúča pre č. 318100; 318200.

Technický opis

Typ	AA
Šírka	70 mm
maximálna šírka saní SB	80 mm
Ø otvoru hlavy	13 mm
maximálne vykladanie A	30 mm
maximálna výška sústružníckeho noža h	12 mm

Výška	37 mm
Ø otvoru centrovacej platne	10 mm
maximálny výkon pohonu pre sústruh	1,104 kW
Druh produktu	Oceľový držiak

Príslušenstvo

Rýchlovýmenný držiak vyvrtávacej tyče Typ AA	318200 AA
Rýchlovýmenný nožový držiak Typ AA12/50	318100 AA12/50