



Rýchlovýmenný nožový držiak, Typ: B



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	318000 B
GTIN	4045197315700
Trieda položky	36A

Popis

Použitie:

Hlavu ocelového držiaka s čelne brúsenou základnou plochou položte a pripevnite na čo najrovnejšiu podperu. Na to musí byť najprv zodpovedajúco vnútorne vysústružený otvor strediacej podložky. Na vyrovnanie sa použije pevne upnutý držiak na vyvrtávacie tyče a vyvrtávací tyč, ktoré sú vyrovnané šikmo k lícnej doske. Následne nastavte ručičku na nulový bod krycieho kotúča a pevne utiahnite upínaciu skrutku. Pre presné sústruženie alebo ťažké hrubovacie rezy je výhodné zaistiť pero 2 kolíkmi. Otvory sú k dispozícii.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 páky excentra pre č. 318000, 1 upínacieho kľúča pre č. 318100; 318200.

Technický opis

maximálny výkon pohonu pre sústruh	5,888 kW
maximálne vykladanie A	71 mm
maximálna výška sústružníckeho noža h	32 mm
Šírka	150 mm
Typ	B
Ø otvoru centrovacej platne	16 mm

Výška	75 mm
Ø otvoru hlavy	32 mm
maximálna šírka saní SB	150 mm
Druh produktu	Oceľový držiak

Príslušenstvo

Rýchlovýmenný nožový držiak Typ B32/120	318100 B32/120
Rýchlovýmenný nožový držiak Typ B25/140	318100 B25/140
Rýchlovýmenný držiak pre upichovacie nože bez nožov Typ B	318600 B
Rýchlovýmenný držiak s valcovým otvorom Typ B	318300 B
Rýchlovýmenný nožový držiak Typ B32/140	318100 B32/140
Rýchlovýmenný nožový držiak Typ B25/120	318100 B25/120
Upínacie púzdro komplet vhodné pre hlavy oceľových držiakov B	318150 B
Rýchlovýmenný držiak vyvrtávacej tyče Typ B	318200 B