



### Pásová brúska GIS, Typ: 790230



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	077612 790230
GTIN	2050001681485
Trieda položky	03H

#### Popis

##### Prevedenie:

Program pásového brúsenia GRIT GI pre vysoké požiadavky priemyslu: **Robustná konštrukcia, s mimoriadne výkonnými motormi.**

- **Vysoká hospodárnosť vďaka najlepšiemu obrábaciemu výkonu.**
- **Výkonný motor so 4 kW motorom (400 V, 3 ~, 50 Hz).**
- **Patentovaný upínací systém pásu,**
- **Vysoká pracovná bezpečnosť: doraz, brúsna medzera a ochrana očí sú individuálne nastaviteľné.**

Ideálne riešenie pre každého, kto hľadá iba pásovú brúsku bez možnosti rozšírenia. Robustná, kompaktná konštrukcia a jednoduchá manipulácia zaručujú prvotriedne výsledky práce. Pohodlne nastaviteľná pracovná výška, zachytávač triesok.

##### Rozsah balenia:

Vrátane nohy stroja, zástrčky CEE (16 A), 1 brúsneho pásu 2000 mm; zrnitosť 36.

##### Upozornenie:

Brúsne pásy nájdete na Č. 558310 ff a Č. 558453-56.

#### Technický opis

Označenie výrobcu	GIS 150
Hmotnosť	86 kg
Šírka pásu	150 mm
maximálne otáčky	3000 min <sup>-1</sup>
Dĺžka pásu	2000 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Pásová brúska

### Príslušenstvo

Brúsny pás zirkónový korund (ZA)ZK713X Zrnitosť 60	558330 60
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 80	558453 80
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 36	558453 36
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 120	558454 120
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 80	558454 80
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 60	558453 60
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)ZK713X Zrnitosť 120	558330 120
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 36	558456 36
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)ZK713X Zrnitosť 40	558330 40
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 60	558454 60
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)ZK713X Zrnitosť 80	558330 80
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 120	558453 120
Brúsny pás zirkónový korund (ZA)GRIT R Zrnitosť 36	558454 36