



## Upínač pre frézy VARIA VX3, VX3, Ø trňa d1: 27mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319835 27
GTIN	2050001743558
Trieda položky	33E

### Popis

#### Prevedenie:

**VX** – Trojbodové upnutie bez bočnej sily pomocou integrálneho segmentového krúžku.

**Odolnosť voči krút. momentu do 200 Nm vďaka polygónu.**

#### Výhoda:

- Rýchla výmena pomocou iba jedného upínacieho miesta, tým výmena nástroja bez nebezpečenstva zranenia.
- Rezné nástroje sú prednastavené na stroji.
- Krátka konštrukcia – malé náklady na kus.

#### Použitie:

**S lícovaným perom.** Pre frézy s pozdĺžnymi a priečnymi drážkami.

#### Upozornenie:

Vnútorne chladenie na vyžiadanie.

Maximálny ťahovací moment pre VX3 a VX4 pri 5,7 Nm, dosiahnuteľný pomocou vhodného momentového kľúča č. 211750 veľ. 5,7. Maximálny ťahovací moment pre V5 je 10 Nm. Pri uvoľňovaní vložiek ich neotáčajte za doraz. Na čistenie držiakov nástrojov Varia a vymeniteľných nastavcov odporúčame EWS Clean a čistiacu súpravu.

### Technický opis

Dĺžka frézovacieho trňa L <sub>4</sub>	29 mm
Ø trňa d <sub>1</sub>	27 mm

Šírku zväzku L <sub>5</sub>	4,5 mm
Upínač	VX3
Druh produktu	Upínací trň pre frézy