


Garant**TK špirálový odhlovač GARANT Diabolo 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG8158 16
GTIN	4067263091639
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:****Ako č. 208158.**

Špeciálne vyvinutý na **obrábanie tvrdých materiálov**. Vylepšená povrchová úprava Diabolo umožňuje ešte dlhšiu životnosť a lepšiu kvalitu povrchov.

Tolerancia: **Rozmer S = ±0,2 mm.**

Vrcholový uhol ± 5 uhlových minút.

Vynikajúca kvalita povrchu vďaka 35° uhlu špirály.

Použitie:

Vynikajúce na **zrážanie** a **odhlovanie** hrán obrobkov, ako aj na **opracovanie kontúr**.

Technický opis

Úkosové frézovanie	45 Stupeň
Obsah	5
Ø rezných hrán D _c	16 mm
Rozmer S	11,2 mm
Posuv f _z v oceli < 60 HRC	0,07 mm

Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Séria	Diabolo
Ø stopky D _s	16 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Počet zubov Z	6
Celková dĺžka L	93 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Typ	H
Tolerancia menovitého Ø	h6
Uhol sklonu zubov	35 Stupeň
Smer podávania	horizontálny a šikmý
Uhol zápustného hrotu	90 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	červená
Druh produktu	Odihlovač

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	140	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	100	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	90	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	60	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	35	H
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		

vzduch

vhodný

Príslušenstvo

TK špirálový odihlovač GARANT Diabolo90° Ø h6 DC 16

208158 16