



## Súprava na termálne vrtanie Štandard vrátane závitníka, pre závit M: M6-M10



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082721 M6-M10
GTIN	2050001740076
Trieda položky	04D

### Popis

#### Popis:

Vrták na termálne vrtanie vytvára trecie teplo prostredníctvom TK polygónového obrysu, ktoré plastifikuje kovové materiály všetkých druhov. Vďaka tomu sa dajú uzavreté priechody s viacnásobnými hrúbkami východiskového materiálu vyrobiť beztrieskovo v priebehu niekoľkých sekúnd.

#### Výhoda:

- **Vysoká úspora nákladov a času v porovnaní s konvenčnými metódami (napr. sťahovacie matice).**
- **Beztrieskové, bez odpadu; Nahrádza nitovacie, zváracie a lisovacie matice.**
- **Pevný základ pre závit s vysokými vyťahovacími silami.**
- **Pre všetky bežné hrúbky materiálov a veľkosti závitov (závit podľa DIN 13).**

#### Obsah:

po 1 ks: vrták na termálne vrtanie a tvarovací závitník: Veľ. M6; M8; M10

#### Upozornenie:

Iné vyhotovenia a súpravy na špeciálne aplikácie (napr. na tenké plechy) sú k dispozícii na vyžiadanie. **Vhodné tvarovacie závitníky pozri č. 139115 a nasl.**

### Technický opis

pre závit M	M6-M10
-------------	--------

Druh produktu

Vrtáky pre termálne vrtanie

**Príslušenstvo**

Vrták na termálne vrtanie štandard (s golierom) pre závit M8

082730 M8

Vrták na termálne vrtanie štandard (s golierom) pre závit M6

082730 M6

Vrták na termálne vrtanie štandard (s golierom) pre závit M10

082730 M10