



## Závitorezná hlava typ DSPL so stopkou, Typ: 30



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 334510 30     |
| GTIN             | 2050001921086 |
| Trieda položky   | 35B           |

### Popis

#### Prevedenie:

- Dvojité upnutie pomocou 3 upínacích čelustí, ktoré centrujú stopku závitového vrtáka a 4 čelustí, ktoré upínajú štvorhran závitového vrtáka.
- Bezpečnostná spojka zabraňuje pri správnom nastavení zlomeniam nástroja. Závity slepých otvorov môžu byť rezané až po základ.
- Výkyvné zariadenie vyrovnáva chyby v súosovosti medzi vretenom stroja a obrobkom.
- Elastická kompenzácia dĺžky pôsobí na tlak a ťah. Zabraňuje orezaniu závitov pri manuálnom alebo strojovom posuve.

#### Použitie:

Na rezanie vnútorných závitov na prepínateľných vrtačkách, revolverových otočných laviciach. Použiteľné vodorovne a zvislo pre pravotočivý závit.

#### Rozsah balenia:

Vrátane 1 upínacieho kľúča.

#### Upozornenie:

Variant bez kompenzácie dĺžky na vyžiadanie.

### Technický opis

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Morseho kužel MK            | 4                       |
| Dĺžka od vretena stroja     | 230 mm                  |
| Rozsah upínania štvorhran   | 0 - 18 mm               |
| Rezná plocha                | M14 – M30               |
| Oscilácia paralelne s osami | 2 mm                    |
| Rozsah Ø stopky             | 11 - 23 mm              |
| pre závit Whitworth         | G9/16 – G1.1/8          |
| Kompenzácie dĺžky na tlak   | 10 mm                   |
| Kompenzácie dĺžky na ťah    | 30 mm                   |
| pre rúrkový závit Whitworth | R1/4 – R7/8             |
| Ø puzdra                    | 106 mm                  |
| Druh produktu               | Závitorezné skľučovadlo |