

**Garant****tepelný upínací trň 3°, úzka, HSK-E 50 A = 100, Ø upnutia D1: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	308314 12
GTIN	4045197480552
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- **Všetky stopky sú presústružené (hladký chod!).**
- **Opracované funkčné povrchy HSK.**
- **Tenký dizajn (3° obrys).**

**Kvalita vyváženia 2,5/40 000 min<sup>-1</sup>.****Použitie:**

- **Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.**
- **Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.**

**Zvláštne príslušenstvo:**

Trubička na chladenie č. 309880. Nástrčný kľúč č. 309890. Predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 veľ. 12/3 a 12/4. Zmršťovacie prístroje č. 354210 - 354450.

**Technický opis**

Ø upnutia D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	100 mm
Vonkajší Ø D	26 mm
Upínač	HSK-E 50 A = 100
Norma upínača	ISO 12164-1
Norma upínača	DIN 69893

Tvar	E
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 40000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	tepelný upínací trň

## Príslušenstvo

Zmršťovací prístroj Typ SU1	354210 SU1
Chladiaca jednotka Typ CU1	354215 CU1
Podstavná skriňa	354290
Vymeniteľný kotúč pre cievkuSU1 pre Ø upnutie 6-12	354240 6-12
Adaptér chladenia dlhý4,5° pre Ø upnutie 9,1-12	354236 9,1-12
Adaptér chladenia krátky4,5° pre Ø upnutie 9,1-12	354235 9,1-12