

**Garant****Hrubovanie otočnej výkyvnej platne CNMG, HB7020, Veľkosť / počet kusov:  
190624/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG2531 190624/50
GTIN	4067263092728
Trieda položky	GGN

**Technický opis**

Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	100 - 260 mm/min
Posuv $f$	0,3 - 0,5 mm/ot,
Hĺbka rezu $a_p$	1,6 - 6,75 mm
Počet kusov	50
Obsah	250343 HB7020
Typ	HB7020
Lamač triesok	SG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

## Príslušenstvo

CNMG 190624 Typ HB7020

250343 HB7020