

**Spájkovacia stanica, Označenie výrobcu: ANA60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	082300 ANA60
GTIN	
Trieda položky	04C

Popis**Prevedenie:**

Teplotne riadené spájkovacie stanice s keramickým PTC výhrevným telesom a vnútorne vyhrievanými permanentnými spájkovacími hrotmi Ersadur (presné snímanie teploty). **Základný model** s vynikajúcim pomerom cena/výkon.

Použitie:

Pre všetky letovacie požiadavky v elektronike a elektrotechnike.

Technický opis

Výkon zahrievania	190 W
Čas zahrievania na 280°C	cca 60 s
Hmotnosť spájkovačky bez prívodného vedenia	60 g
Vykurovací výkon	60 W
Označenie výrobcu	ANA60
Rozsah regulácie Teplota spájkovacieho hrotu	150 - 450 °C
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Spájkovacia stanica

Príslušenstvo

Spájkovací hrot Označenie výrobcu 832EDLF	082400 832EDLF
Bezolovnatý spájkový drôt Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø spájkovacieho drôtu 1	082365 1
Odsávačka cínu PDD03, plastová, antistatická	082355
Spájkovací hrot Označenie výrobcu 832SDLF	082400 832SDLF
Spájkový tuk 20 g	082370
Bezolovnatý spájkový drôt Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rola 250 g Ø spájkovacieho drôtu 1,5	082365 1,5
Spájkovací hrot Označenie výrobcu 832CDLF	082400 832CDLF