

Garant**Hrubovanie otočnej výkyvnej platne SNMG, HB7020, Veľkosť/počet kusov:
150612/50**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2549 150612/50
GTIN	4067263093305
Trieda položky	GGN

Technický opis

Hĺbka rezu a_p	0,8 - 5,25 mm
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	105 - 260 mm/min
Posuv f	0,3 - 0,5 mm/ot,
Počet kusov	50
Obsah	251330 HB7020
Typ	HB7020
Lamač triesok	SG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

SNMG 150612 Typ HB7020

251330 HB7020