

**Dvojitá brúska ECO, 400 V, Typ: DS04/150****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	077512 DS04/150
GTIN	2050001674166
Trieda položky	03S

Popis**Prevedenie:**

Extrémne tichý motor zaručuje dlhú životnosť aj pri **nepretržitej prevádzke**. **Dodanie bez brúsnych kotúčov**.

Mimoriadne robustné trojfázové brúsky na striedavý prúd v stolnom vyhotovení. Stabilné podpery obrobkov, blokovanie opätovného spustenia a ochranné štíty na ochranu očí zaisťujú vysokú úroveň bezpečnosti používateľa.

Upozornenie:

Vhodné brúsne kotúče nájdete od Č. 596100.

Technický opis

maximálne otáčky	2900 min ⁻¹
Hmotnosť	14 kg
Označenie výrobcu	DS04/150
Príkon	250 W
Šírka brúsneho kotúča T	25 mm
Ø otvoru brúsneho kotúča H	51 mm
Ø brúsneho kotúča D	150 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka

Druh produktu

Dvojitá brúska

Príslušenstvo

Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ NK60	596220 NK60
Úložný stôl na nástroje pravý Typ AT1	077525 AT1
Ochranný štít na oči pre č. 077502 Typ DS1	077509 DS1
Úložný stôl na náradie ľavý Typ AT1	077519 AT1
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ SC80	596220 SC80
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK60	596220 EK60
Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) Typ EK80	596220 EK80
Stojan stroja vhodné pre stroj DS04	077513 DS04