

Garant**Hrubovanie otočnej výkyvnej platne SNMG, HB7020, Veľkosť/počet kusov:
190624/30**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	GG2549 190624/30
GTIN	4067263093350
Trieda položky	GGN

Technický opis

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	105 - 260 mm/min
Hĺbka rezu a_p	1,6 - 6,75 mm
Posuv f	0,3 - 0,5 mm/ot,
Obsah	251338 HB7020
Počet kusov	30
Typ	HB7020
Lamač triesok	SG
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie

Príslušenstvo

SNMG 190624 Typ HB7020

251338 HB7020