



Súprava na termálne vrtanie plochá vrátane závitníka, pre závit M: M6-M10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	082726 M6-M10
GTIN	2050001740151
Trieda položky	04D

Popis

Popis:

Vrták na termálne vrtanie vytvára trecie teplo prostredníctvom TK polygónového obrysu, ktoré plastifikuje kovové materiály všetkých druhov. Vďaka tomu sa dajú uzavreté priechody s viacnásobnými hrúbkami východiskového materiálu vyrobiť beztrieskovo v priebehu niekoľkých sekúnd.

Výhoda:

- **Vysoká úspora nákladov a času v porovnaní s konvenčnými metódami (napr. sťahovacie matice).**
- **Beztrieskové, bez odpadu; Nahrádza nitovacie, zváracie a lisovacie matice.**
- **Pevný základ pre závit s vysokými vyťahovacími silami.**
- **Pre všetky bežné hrúbky materiálov a veľkosti závitov (závit podľa DIN 13).**

Obsah:

po 1 ks: vrták na termálne vrtanie a tvarovací závitník: Veľ. M6; M8; M10

Upozornenie:

Iné vyhotovenia a súpravy na špeciálne aplikácie (napr. na tenké plechy) sú k dispozícii na vyžiadanie. **Vhodné tvarovacie závitníky pozri č. 139115 a nasl.**

Technický opis

pre závit M	M6-M10
-------------	--------

Druh produktu

Vrtáky pre termálne vrtanie

PríslušenstvoVrták na termálne vrtanie Plochý (bez goliera) pre závit M
M8

082735 M8

Vrták na termálne vrtanie Plochý (bez goliera) pre závit M
M10

082735 M10

Vrták na termálne vrtanie Plochý (bez goliera) pre závit M
M6

082735 M6