

Garant**Rýchlovýmenná vložka pre závitoreznú hlavu MLA, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	338120 16
GTIN	4045197336170
Trieda položky	31M

Popis**Vhodné pre:**

Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov MLA s minimálnou kompenzáciou dĺžky č. 338100 – 338121.

Zvláštne príslušenstvo:

ER závitníkové upínacie klieštiny, pozri č. 309399– 309447.

Technický opis

Ø d	20 mm
pre upínacie klieštiny ER	16 mm
Rozsah upínania Ø D ₁	2 - 10 mm
pre reznú plochu	M3 – M12
Dĺžka výčnelku L	24 mm
Vonkajší Ø D	28 mm
Náhradná vysokorýchlostná matica GARANT č. 309610	16
maximálny ťahovací moment	60 Nm
Druh produktu	Rýchlovýmenný vložka

